



## FLEXLINE ALLASKAAPPI MALLI 7.3 600 MATTA VALKOINEN

Tuotenro: 60238

Flexline on kylpyhuonekaluste, jossa on ajaton muotoilu ja monia vaihtoehtoja. Kalusteita on saatavana erilaisina versioina, joko ovilla tai laatikoilla Soft Close -toiminnolla. Leveyksinä 600 ja 1200 mm. Saatavana erilaisia etulevyjä, jotka tuovat kalusteisiin luonnetta. Useimpiin Flexline-malleihimme kuuluu Solid Surface -marmori tai musta pöytätaso, jonka päälle asennetaan ylellinen malja-allas. Vetimet, hana, pohjaventtiili sekä vesilukko ostetaan erikseen.

### Sisältyvät tuotteet

|      |                                                                 |
|------|-----------------------------------------------------------------|
| 3010 | 1 x pöytätaso 600 musta painelaminaatti                         |
| 3056 | 2 x ovi 300x500 matta valk hiottu raami (flexline/living/grand) |
| 3040 | 1 x allaskaap runko ov 600 matta valk (flexline/living/grand)   |
| 0212 | 1 x pesuallas peak 400 posliini                                 |

## Tarkemmat tiedot:

### Tuotekoodit

|              |               |
|--------------|---------------|
| EAN          | 7340032407440 |
| Varastotuote | Kyllä         |

### Standardit ja luokitukset

|      |          |
|------|----------|
| ETIM | EC011381 |
|------|----------|

### Tuotemitat ja -paino

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Leveys (mm)     | 606 |
| Syvyys (mm)     | 425 |
| Korkeus (mm)    | 632 |
| Nettopaino (kg) | 32  |

### Materiaali ja pintakäsittely

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Materiaali etuosa     | MDF       |
| Materiaali runko      | Lastulevy |
| Pintakäsittely        | Lakattu   |
| Pintakäsittely finish | Matta     |

### Pakkausmitat ja -paino

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Pakk. korkeus (m) | 0,415  |
| Pakk. leveys (m)  | 0,561  |
| Pakk. pituus (m)  | 0,300  |
| Bruttopaino (kg)  | 34,900 |

### Muuta

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Aukaisumekanismi | Pehmeästi sulkeutuva |
|------------------|----------------------|

## Hoito-ohjeet

Jotta kaluste pysyisi hyvässä kunnossa pitkään, on tärkeää pitää siitä huolta. Kalusteemme on valmistettu materiaalista, joka kestää hyvin kosteutta, mutta jota ei silti tulisi altistaa runsaalle vedelle. Kuivaa aina kalusteelle joutunut vesi pois. Kalusteet on helppo puhdistaa liinalla, joka on kostutettu vedellä ja mahdollisesti vähäisellä määrällä tavallista ympäristöystävällistä puhdistusainetta. Vältä puhdistusaineita ja tuotteita, jotka sisältävät hankaavia aineita, happoja, ammoniakkia, asetonit tai muita kemikaaleja (tällaisia aineita ovat esimerkiksi hankausjauheet, hiuslakat, hiusvärit, valkaisuaineet, karvanpoistoaineet sekä kynsilakanpoistoaineet). Mikäli kalusteelle roiskuu jotakin edellä mainituista aineista, roiske on poistettava välittömästi vaurioiden estämiseksi. Käsittele teräviä esineitä varovasti kalusteiden lähellä, sillä ne voivat vahingoittaa kalusteiden pintakerrosta.